

## Garant

**Wiertła VHM, chłudz. wewn., chwyt walcowy, jednokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø DC m7: 9,5 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122532 9,5
GTIN	4062406349202
Klasa artykułu	11Y

### Opis

#### Wykonanie:

Z **powłoką z diamentu krystalicznego sp<sup>3</sup>** najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

Dzięki **podwójnemu ostrzu rozwiercającemu** w optymalnych warunkach można uzyskać otwory o bardzo wysokiej precyzji (**kolistość < 15 µm mieszczące się w podstawowym stopniu tolerancji IT 7**). **Wewnętrzne chłodzenie** zapewnia niewielkie wytwarzanie ciepła, co umożliwia stosowanie **wyższych parametrów pracy.**

#### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

##### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø (wymiary co 1/100): 9,01 - 9,99 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 46,75 mm

długość całkowita L: 103 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 10 mm

posuw f w tworzywach sztucznych wmacnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,15 mm/obr,

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
-----------------	---

posuw f w tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym i węglowym	0,15 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	61 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D <sub>c</sub>	9,5 mm
długość całkowita L	103 mm
zakres Ø (wymiary co 1/100)	9,01 - 9,99 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	46,75 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
powłoka	diament
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
głębokość wiercenia do	5×D
kąt wierzchołkowy	90 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
pierścień barwny	czarny
Rodzaj produktu	Wiertła kręte