

**HOLEX®**
**VBMT 160404, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261257 HBT130 |
| GTIN             | 4062406257620 |
| Klasa artykułu   | 22D           |

**Opis**

VBMT 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

 posuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Głębokość skrawania $a_{p\ min}$                    | 0,25 mm                        |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VBMT 160404                    |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,3 - 2,5 mm                   |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                         |
| Gatunek   | HBT130                         |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 40 - 220 m/min                 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |

|   |  |
|---|--|
| Zastosowanie główne                       | M                                      |
| liczba wymian/ostrzy                      | 2                                      |
| posuw f                                   | 0,05 - 0,35 mm/obr,                    |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                 | HM                                     |
| Łamacz wiórów                             | MM                                     |
| powłoka                                   | TiCN                                   |
| Warunki skrawania                         | w niewielkim stopniu nieciągły         |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm                                 |
| Profil płytki skrawającej                 | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                           | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |