

HOLEX®**VBMT 160408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 160408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
powłoka	TiCN
Łamacz wiórów	PM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Gatunek	HBT020
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia