

HOLEX®**VCMT 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

powłoka	TiCN
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Gatunek	HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min

liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	PF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia