

HOLEX®**VCMT 110304, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 110304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia