

HOLEX®**VCMT 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Klasa artykułu	22D

Opis

VCMT 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia