


**VCMT 160404, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VCMT 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
posuw $f$	0,05 - 0,35 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	MM

powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HBT130
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia