

Garant**Noże eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260296 16/11
GTIN	
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego. Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H11
płytką podporowa	269007 1
śruba do płytki podporowej	269013 1
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269023 3
długość całkowita L	100 mm
Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L ₁	29 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 1	269007 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 3	269023 3