

HOLEX®**WNMG 080412, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Zastosowanie główne	MF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	MR
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,