

**Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

GARANT Diabolo - gruby rdzeń i specjalne zaostrenie -duża dokładność centrowania. Wypukłe ostrza główne z lekkim zaokrągleniem krawędzi i szczególny kształt rowków wiórowych tworzą krótkie wióry. Specjalna powłoka do wiercenia w stalach hartowanych.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB**: podawać z **nr 122538** .

Kształt **HE**: podawać z **nr 122536 + 129100HE** .

Materiał ostrza

 ; VHM

głębokość wiercenia do: $6 \times D$

typ: H

kąt wierzchołkowy: 140 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Długość rowków mocujących: 61 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 103 mm

\varnothing chwytu: 10 mm

posuw f w stali < 60 HRC: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 60 HRC	0,09 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Długość rowków mocujących	61 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nomin.	8,8 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L _{całk.}	103 mm
norma	DIN 6537
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	47,8 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
typ	H
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	czerwone

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową typ HE

129100 HE