

GECHTER**Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganie pneumatycznym, Siła nacisku: 20 kN****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

086761 20

GTIN

Klasa artykułu

08V

Opis**Wykonanie:**

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganie pneumatycznym i zdefiniowanym uruchomieniem 20kN HKP/L-DS.

Siła nacisku 20 kN (ciśnienie robocze 7 bar).

Sanie prasy są wysuwane dźwignią ręczną za pośrednictwem przegubu kolanowego. W tym położeniu pracownik może aktywować w zdefiniowany sposób suw pneumatyczny wynoszący 5,9 mm, naciskając przycisk lub lekko obracając dźwignię ręczną.

Zastosowanie:

Prasowanie, nitowanie, wykrawanie, zaginanie, wciskanie.

wysięg: 160 mm

prześwit roboczy: 100 - 320 mm

otwór narzędziowy w suwaku: Ø 25 H7 mm

szerokość stołu: 300 mm

głębokość stolika: 230 mm

wysokość bez dźwigni: 988 mm

Opis techniczny

podstawa głęb.	310 mm
prześwit roboczy	100 - 320 mm
masa	92 kg
szerokość podstawy	445 mm
wysokość bez dźwigni	988 mm
otwór narzędziowy w suwaku	Ø 25 H7 mm
głębokość stolika	230 mm
szerokość stołu	300 mm
wysięg	160 mm
ciśnienie eksploatacyjne	2 - 7 bar
siła rozciągająca / ściskająca maks.	20 kN
Gwint przyłączyowy sprężonego powietrza	1/4 cal
długość skoku	6 - 58 mm
Rodzaj produktu	Prasa kolanowa