

KERN**Wagi dźwigowe typu HCD, maks. zakres ważenia: 60 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479434 60
GTIN	4045761214163
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniami stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości. Lekka, stabilna konstrukcja zapewnia wysoką mobilność. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

w dostawie::

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 20 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 194 mm

głębokość obudowy: 79 mm

wysokość obudowy: 97 mm

długość całkowita: 276 mm

Opis techniczny

maks. zakres ważenia	60 kg
----------------------	-------

dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
odczyt	20 g
temperatura otoczenia	0 - 40 °C
głębokość obudowy	79 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie
szerokość obudowy	194 mm
wysokość obudowy	97 mm
długość całkowita	276 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
masa netto	0,85 kg
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wskazania z podświetleniem tła	tak
przycisk zatrzymania wyniku	tak
czas pracy na zasilaniu z baterii	20 h

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3

081561 LR3