

KERN**Wagi dźwigowe typu HCD, maks. zakres ważenia: 150 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479434 150
GTIN	4045761214149
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniami stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości. Lekka, stabilna konstrukcja zapewnia wysoką mobilność. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

w dostawie::

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 50 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 194 mm

głębokość obudowy: 79 mm

wysokość obudowy: 97 mm

długość całkowita: 276 mm

Opis techniczny

głębokość obudowy	79 mm
-------------------	-------

dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Kalibracja	Cena na zapytanie
masa netto	0,85 kg
długość całkowita	276 mm
Liczba dołączonych baterii	2
wysokość obudowy	97 mm
odczyt	50 g
szerokość obudowy	194 mm
maks. zakres ważenia	150 kg
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wskazania z podświetleniem tła	tak
przycisk zatrzymania wyniku	tak
czas pracy na zasilaniu z baterii	20 h

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------