



Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z wyźłobieniem, Długość całkowita: 200 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 731752 200 |
| GTIN | 4003773042327 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

Szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, ostrza z wyźłobieniem.

Zastosowanie:

Do drutów do 2000 N/mm² wytrzymałość na rozciąganie.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do miękkiego drutu stalowego do Ø: 6 mm

do drutu stalowego o średniej twardości do Ø: 5,2 mm

do drutu fortepianowego do Ø: 3,6 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---|
| do miękkiego drutu stalowego do Ø | 6 mm |
| do drutu stalowego o średniej twardości do Ø | 5,2 mm |
| długość całkowita | 200 mm |
| do drutu fortepianowego do Ø | 3,6 mm |
| ostrze | hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC |
| Uchwyt | powlekana tworzywem sztucznym. |
| materiał | Stal wysokowydajna chrom- wanad, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju |

powierzchnia

czarna atramentowa