

**Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, Ø nom. DC: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164180 3
GTIN	4062406264178
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:****Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.**

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony korbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwył stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.
Dla **tolerancji H7** zob. nr 164000.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 2,81 - 3,35 mm

długość ostrzy L_c: 15 mm

Długość wysięgu L₁: 42 mm

długość całkowita L: 114,5 mm

Liczba ostrzy Z: 6

stożek Morse'a MK o wielkości: 1

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	15 mm
Długość wysięgu L ₁	42 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	1

Ø nom. D _c	3 mm
Liczba ostrzy Z	6
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,08 mm/obr,
długość całkowita L	114,5 mm
zakres Ø	2,81 - 3,35 mm
Maksymalna Ø ostrza	15 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 208 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	MK 1-4
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami