

3M**Taśmy samoprzylepne VHB™, czarny, szer.xdług.: 19X8 mmxm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

3M™ 5952 to synonim niezawodności na całej linii. Charakteryzuje się optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni. Dzięki tej właściwości możliwe jest całościowe i wolne od naprężeń łączenie zarówno cienkich, jak i ustrukturyzowanych powierzchni.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Środek klejący: akrylan

długość: 8 m

szerokość: 19 mm

Grubość: 1,6 mm

Opis techniczny

Siła klejenia na stali	5,5 N/mm
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
kolor	szare
Liczba taśm samoprzylepnych	1
materiał osłony	Papier
szerokość	19 mm
oznaczenie producenta	5952
długość	8 m
Rozciągliwość	300 %
Środek klejący	akrylan
Minimalna trwałość	12 miesięcy
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	Montowanie
odporne na temperaturę do	120 - 150 °C
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
cechy szczególne	odporny na wilgoć
temperatura przechowywania	20 °C
Grubość	1,6 mm
Atrybut nazwy produktu	czarny
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna