

3M**Taśmy samoprzylepne VHB™, czarny, szer.xdług.: 19X33 mmxm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

3M™ 5952 to synonim niezawodności na całej linii. Charakteryzuje się optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni. Dzięki tej właściwości możliwe jest całościowe i wolne od naprężeń łączenie zarówno cienkich, jak i ustrukturyzowanych powierzchni.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Środek klejący: akrylan

długość: 33 m

szerokość: 19 mm

Grubość: 1,6 mm

Opis techniczny

temperatura przechowywania	20 °C
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	Montowanie
odporne na temperaturę do	120 - 150 °C
Rozciągliwość	300 %
oznaczenie producenta	5952
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Siła klejenia na stali	5,5 N/mm
długość	33 m
Minimalna trwałość	12 miesięcy
Środek klejący	akrylan
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Liczba taśm samoprzylepnych	1
Grubość	1,6 mm
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
cechy szczególne	odporny na wilgoć
kolor	szare
szerokość	19 mm
materiał osłony	Papier
Atrybut nazwy produktu	czarny
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna