



## Frezy kuliste VHM, TiAlN, Ø h10 DC: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	207154 5
GTIN	4062406264895
Klasa artykułu	12X

### Opis

#### wskazówka:

#### Produkt następczy do nr 207155.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 9 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 5 mm

posuw  $f_z$  przy obcinaniu w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,023 mm

posuw  $f_z$  przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,025 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,023 mm
Ø ostrzy $D_c$	5 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Ø chwytu $D_s$	5 mm
odcinek swobodny	9 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość całkowita L	75 mm
długość ostrzy $L_c$	9 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	9 mm
Liczba zębów Z	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy kopiowaniu	0,25 mm
promień R	2,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h10
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	$0,05 \times D$ przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------------	-------------