

Garant**Nóż do dłutowania dla czworokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od czworokąta: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290334 14
GTIN	4062406352288
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednie do kluczy czworokątnych: 14 - 16 mm

Długość użyteczna L₁: 50 mmØ uchwyty płytki D₂: 13 mmPrzesunięcie osi L₃: 7 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 14,2 mm

śruba: 290399 2

Opis techniczny

Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	14,2 mm
śruba	290399 2
Przesunięcie osi L ₃	7 mm
Ø uchwyty płytki D ₂	13 mm
Długość użyteczna L ₁	50 mm

Ø chwytu	25 mm
odpowiednie do kluczy czworokątnych	14 - 16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego