



Czujniki cyfrowe, miniaturowe, rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 12,5IPmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Klasa artykułu	46A

Opis

Wykonanie:

Najmniejszy czujnik cyfrowy (obudowa o $\varnothing$ 45 mm) z opatentowanym, indukcyjnym układem pomiarowym. Czas pracy baterii > 3500 h. Kompleksowe funkcje: ABS i tryb względny, PRESET. Z dodatkową prowadnicą typu „jaskółczy ogon” z tyłu.

Funkcja:

Tryb ABS i względny, PRESET. IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych z USB i 9-pinowym Opto RS232, przyłączem szeregowym i łączonym, zewnętrznym zasilaczem sieciowym nr 498951.

Opis techniczny

Kalibracja	C1
zakres pomiarowy	12,5 mm

Karta danych

grubość obudowy	22 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
Liczba dołączonych baterii	1
Ø korpusu	45 mm
nacisk pomiarowy	0,6 – 1,3 N
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,005 mm
Norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434036-12,5IP>