

Garant**XOMU094812ZZER, HB4030, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213025 ST1400
GTIN	4062406266561
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2x3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

wskazówka:

Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2 mm

posuw f_z na ząb: 1,1 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
posuw f_z na ząb	1,1 mm
promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMU094812ZZER
Gatunek	HB4030
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	TiCn-Al2O3
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	220 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		