

Garant**XOMU094812ZZER, HB4130, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

wskazówka:

Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
typ	INOX
posuw f_z na ząb	1,1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDMT090416ZDSR
Gatunek	HB4130
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,5 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	AlTiCrN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		