

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4030, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

**Innowacyjna** koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

### wskazówka:

Zalecane wartości dla  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ .

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 3 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 1,3 mm

## Opis techniczny

współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,3 mm
typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	1,3 mm

promień naroża	1,5 mm
szerokość płytki E	6,7 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMU146715ZZER
Gatunek	HB4030
Materiał ostrza &nbsp;	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	3 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	TiCn-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania