

Garant**XOMU146715ZZER, HB4430, Typ: TI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213046 TI
GTIN	4062406267155
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

wskazówka:

Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 3 mm

posuw f_z na ząb: 0,8 mm

Opis techniczny

typ	TI
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
posuw f_z na ząb	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,8 mm
promień naroża	1,5 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	0,7 mm
szerokość płytki E	6,7 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMU146715ZZER
Gatunek	HB4430
Materiał ostrza 	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	3 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	3 mm
liczba wymian/ostrzy	3
powłoka	PVD
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania