



Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho AERO, oznaczenie producenta: 21-21INOX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Klasa artykułu	07C

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, **do pracy na sucho i na mokro**, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzętania. **Stopień filtracji > 99,9%**.

Kompaktowy odkurzacz uniwersalny z **systemem oczyszczania filtra Push & Clean**.

- **Gniazdo wtykowe z automatycznym włączaniem, do podłączania sprzętu elektrycznego (maks. 2000 W).**
- **Zbiornik ze stali stopowej z uchwytem ręcznym i uchwytem do węża.**

w dostawie::

Razem z wężem ssącym, uchwytem węża, wygiętą rurą do trzymania w ręce, filtrem mokrym i zmywalnym wkładem filtra (PET).

wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

Opis techniczny

pojemność zbiornika	20 l
---------------------	------

oznaczenie producenta	AERO 21-21 PC INOX
układ automatycznego włączania	tak
Oczyszczanie filtra	System Push & Clean
szerokość	400 mm
długość	390 mm
masa	8,5 kg
liczba turbin	1
wysokość	525 mm
długość węża ssącego	2,5 m
poziom natężenia dźwięku przy pracy	64 dB(A)
długość przewodu	5 m
pobór mocy	1250 W
stopień oddzielania	99,9 %
wydajność objętościowa powietrza	60 l/s
podciśnienie	210 mbar
Ø węża	32 mm
cechy szczególne	Zwarta konstrukcja, zbiornik ze stali stopowej
System filtrów	Element filtra PET
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Akcesoria

Dysza do posadzek, szerokość 400 mm oznaczenie producenta 3666

078555 3666

Rura przedłużająca ze stali stopowej oznaczenie producenta 8074

078556 8074