

Garant**Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202289 0,6
GTIN	4062406271039
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawiać z numerem **202291**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 1,5 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,003 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,005 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	38 mm
---------------------	-------

współczynnik korekcyjny f_z	1,5
\varnothing chwytu D_s	3 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Kąt linii śrubowej	30 stopni
odcinek swobodny	1,5 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Liczba zębów Z	3
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
\varnothing ostrzy D_c	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,9 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
długość ostrzy L_c	1,5 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe