

**Oprawki do gwintowania MLA IK 50 barów, BT 30, zakres gwintowania: M1-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338106 M1-12
GTIN	4062406271251
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

- z minimalną regulacją długości (MLA), przez element tłumiący
- zwiększenie trwałości gwintownika / gwintownika bezwiorowego do 300%
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa o ciśnieniu do 50 barów
- pewne mocowanie we wkładkach szybkowymiennych dla tulejek zaciskowych ER
- bicie stożka chwytu względem stożka wkładki < 3 µm.

Zastosowanie:

- Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.

- do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego

Wyp. dodatkowe:

sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.

Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.

rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881-309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399-309413 (wielk. ER 11 / 16 / 25).

Wkładki szybkowymienne i przedłużki, patrz nr 338120-338142.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

kompensacja długości przy nacisku: 0,2 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 1 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Ø wewnętrzna D₁: 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 57 mm

pasujące do rozmiaru ER: 11 / 16

Opis techniczny

Ø zewn. D	43 mm
kompensacja długości przy odciążeniu	1 mm
zakres gwintowania	M1 - M12
Seria	MLA
kompensacja długości przy nacisku	0,2 mm
wymiar A długości wysięgu	57 mm
Ø wewnętrzna D ₁	20 mm
pasujące do rozmiaru ER	11 / 16
adapter	BT 30
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40