

Garant**Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202295 0,8
GTIN	4062406271268
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 202297**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 2 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,01 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm²: 0,003 mm

Opis techniczny

kierunek dosuwu

poziomy, ukośny i pionowy

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
długość ostrzy L_c	2 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
odcinek swobodny	2 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
\varnothing chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	38 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,01 mm
Liczba zębów Z	3
\varnothing ostrzy D_c	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	2 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6

pierścień barwny

zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe