

## Garant

### Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	202297 2,5
GTIN	4062406271862
Klasa artykułu	11X

#### Opis

##### Wykonanie:

**Wyjątkowo krótkie ostrze** zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

**Oszczędność kosztów ostrzenia:** ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Narzędzie do **obróbki uniwersalnej**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy  $L_c$ : 5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,03 mm

posuw  $f_z$  przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,01 mm

#### Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	5 mm

posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
odcinek swobodny	5 mm
Liczba zębów Z	3
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8
chwyt	DIN 6535 HB h6
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3,75 mm
Szerokość sfazowania naroży przy $45^\circ$	0,03 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	2,5 mm
długość całkowita L	50 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
długość ostrzy $L_c$	5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

