


**Kapturki ścierne (SiC), ziarno 80,, Ø kapturków ściernych, -długość, Kształt: 2140L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553327 2140L
GTIN	4062406272005
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Karborund (SiC) nadaje się idealnie do obróbki tytanu, aluminium i ich stopów.

Zastosowanie:

Kapturki bez szwów, nasadzone na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Kształt: L

Ø kapturków ściernych: 21 mm

wysokość kapturka ściernego: 40 mm

zalecana prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹

Opis techniczny

Kształt	L
---------	---

Ø kapturków ściernych	21 mm
wysokość kapturka ściernego	40 mm
zalecana prędkość obrotowa	9500 min ⁻¹
Materiały ścierne	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
ziarnistość	80
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,
Rodzaj produktu	Kapturki ścierne

Akcesoria

Korpusy kapturków ściernych Ø główki, długość główki
2140L

553100 2140L