



Lampa maszynowa LED okrągła, Typ: 250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081435 250
GTIN	4260131235498
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni**.

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.**

Obracany.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie magnes z powłoką gumową, zasilacz.

Opis techniczny

Strumień światła	900 lm
Źródło światła	Moduł LED
wydajność świetlna	9 W

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	250 mm
Ø główki	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa