

Garant GRIDLINE

**Wózek montażowy z szufladami 75 kg, 20×20G, wys. w mm / liczba szuflad:  
685/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:****Komplet z szufladami 20 × 20G.**

Wózek montażowy 24 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 100, 200

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

## Opis techniczny

masa	68 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	400 mm
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Liczba szuflad	3
szerokość	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	Uchwyt zaciskowy
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wysokość użytkowa	400 mm
liczba drzwi	0
wysokość bloku szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	685 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
z podwyższoną krawędzią	tak
Ø koła	125 mm
ComfortClose	nie
wersja	mobilne
wersja	z szufladami

Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa szuflad	400 mm
Obudowa otwarta na górze	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

## Akcesoria

Uchwyt do pchania Typ 1	958490 1
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930534 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930534 200
Wózek montażowy do szuflad wys. w mm / liczba szuflad 685/0	930517 685/0
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź Wymiar w G 24X24	951972 24X24