

**HOLEX****Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081286 20
GTIN	4045197796295
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Lampy warsztatowe SMD-LED z szybą z mleczonego szkła dla jednolitego i przyjemnego oświetlenia.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Z ładowarką.

**Opis techniczny**

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	1600 lm

strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 65
Napięcie akumulatorów	7,4 V
pojemność akumulatora	8 Ah
czas świecenia	3 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	202 mm
wys. całkowita	202 mm
Szerokość całkowita	55 mm
masa	1450 g
pobór mocy	20 W
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa