

**HOLEX®****Masywne zwornice stalowe z ruchomą nakładką dociskową, rozstaw: 1500 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 861320 1500   |
| GTIN             | 4045197786210 |
| Klasa artykułu   | 82C           |

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwany stalowy, odkuwany matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeczono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Długa trwałość dzięki odpornej na wysoką temperaturę specjalnej płycie dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeczono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką.

Uchylnie w zakresie do 30°.

**Zastosowanie:**

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn, do zastosowania w ślusarniach itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. **Maks. siła mocowania do ok. 22000 N.**

przekrój prowadnicy: 40×20 mm

wysięg: 175 mm

masa: 12 kg

**Opis techniczny**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rozstaw              | 1500 mm  |
| wysięg               | 175 mm   |
| przekrój przewodnicy | 40×20 mm |
| masa                 | 12 kg    |

---

## Akcesoria

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Płyta dociskowa typ GSV | 861121 GSV |
| Płyta dociskowa typ GSP | 861121 GSP |