

Garant**Para rękawic MASTER CUT B, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094416 10 |
| GTIN | 4062406273491 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.

GARANT MASTER CUT B. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Wzmocnienie w obszarze zgięcia kciuka zapewnia większą trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|-----------------|------------|
| rozmiar rękawic | 10 |
| Seria | MASTER CUT |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu |
| Technologia tkania | 18G |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| EN 388. | 4X42B |
| materiał podłoża | HPPE |
| powłoka | Pianka nitrylowa |
| wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | szary / czarny |
| długość | 250 mm |
| zastosowanie | wielorazowe |
| Stopień ochrony przed przecięciem | B |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprecięciowe |