

Garant**ZCMX 060204, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

pasują do \varnothing narzędzia D: 12 mm

Gatunek: HBZ030

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 200 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	CVD
promień naroża	0,4 mm

Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 060204
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HBZ030
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	12 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia