

**ZCMX 080304, Gatunek: HBZ120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	0,03 - 0,12 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBZ120
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 080304
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	16 mm

