Karta danych

# Szczelinomierze taśm. 150 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,25mm

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 478540 0,25 |
| GTIN | 2050002041691 |
| Klasa artykułu | 48B |

## Opis

**Wykonanie:**
Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
**Nierdzewna** i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,005–0,05 mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia niepowlekana.
**Zastosowanie:**
Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.
**w dostawie::**
od wielk. 0,3 dostawa w rolce / kręgu.

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| granica błędu | ±7 µm |
| grubość | 0,25 mm |
| Norma | norma zakładowa |
| materiał | nierdzewne |

# Karta danych

| | |
|---|---|
| materiał | Stal szlachetna, INOX |
| długość rolek | 5 m |
| szerokość rolek | 150 mm |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |