



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 40/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Osadzony, z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 158 mm

regulowany rozstaw czopów a: 18 - 40 mm

Gwint czopu: M4

Opis techniczny

długość całkowita	158 mm
największa Ø	40 mm
regulowany rozstaw czopów a	18 - 40 mm
Ø nominalna czopu	3 mm
typ	764C
Gwint czopu	M4
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

