

Garant**ZCMX 10T308, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Gatunek	HBZ030
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min

Warunki skrawania	ciągły
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
pasuje do Ø narzędzia D _c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia