

Garant

Płytki skrawająca do toczenia ZCMX 10T308, do narzędzi do toczenia i wiercenia „4 w 1”



Dane zamówienia

Numer katalogowy	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Klasa artykułu	21K

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
powłoka	PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
Gatunek	HBZ120
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm

Karta danych

Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
pasuje do Ø narzędzia D _c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia