



## Klucze do nakrętek z otworami z przegubem do kluczy dynamometrycznych, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 40/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Z 4-kątem napędowym do stosowania z kluczem dynamometrycznym. Z wymiennymi czopami.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 120 mm

regulowany rozstaw czopów a: 18 - 40 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Gwint czopu: M4

### Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	18 - 40 mm
długość całkowita	120 mm
największa Ø	40 mm
Ø nominalna czopu	4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
typ	764C
Gwint czopu	M4

Rodzaj produktu

---

Klucze do nakrętek z  
otworami czołowymi