



## Klucze do nakrętek z otworami z przegubem do kluczy dynamometrycznych, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 80/6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Z 4-kątem napędowym do stosowania z kluczem dynamometrycznym. Z wymiennymi czopami.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 180 mm

regulowany rozstaw czopów a: 40 - 80 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Gwint czopu: M6

### Opis techniczny

największa Ø	80 mm
długość całkowita	180 mm
Ø nominalna czopu	6 mm
regulowany rozstaw czopów a	40 - 80 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
typ	764C
Gwint czopu	M6

Rodzaj produktu

Klucze do nakrętek z  
otworami czołowymi

---

**Akcesoria**Skrzynka sortownicza z luźnymi czopami i nakrętkami, 20  
elem.

628850