

Garant**Frezy zgrubne z VHM GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, Ø d11
DC: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205448 4
GTIN	4062406275471
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany do dużych wartości przesuwu w stali INOX. Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. **Niesamowita wytrzymałość** na zginanie dzięki zastosowaniu **substratów o ultradrobnyim ziarnie**. Liczba ostrzy dopasowana do wydajności i niezawodności procesu.

Zalety:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się **dużą sztywność rdzenia**.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej, zwłaszcza nadają się do pełnej obróbki rowków.

Tolerancja Ø nominalnej: d11

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 40 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 8 mm

długość całkowita L: 54 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,15 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm²: 0,01 mm

Opis techniczny

współczynnik korekcyjny f_z	1,5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
odcinek swobodny	8 mm
Kąt linii śrubowej	40 stopni
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Tolerancja Ø nominalnej	d11
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,15 mm
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	4 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
długość ostrzy L_c	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	8 mm
długość całkowita L	54 mm
Seria	GARANT Master INOX
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
profil freza	NR
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC

tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe