

**Frezy VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 3,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2307 3,5
GTIN	4062406199173
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań **DIN 6527**.**Jak nr 202307.****Opis techniczny**

Liczba zębów Z	3
długość ostrzy L_c	11 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
kształt chwytu	HB
długość całkowita L	57 mm
Ø ostrzy D_c	3,5 mm
chwyt	DIN 6535 HB z h6
Tolerancja Ø nominalnej	e8
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ø chwytu D_s	6 mm

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
zawartość	5
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	170 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	140 m/min	N
Al $> 10\%$ Si:	nadają się	100 m/min	N
Stal $< 500 \text{ N/mm}^2$	nadają się	70 m/min	P
Stal $< 750 \text{ N/mm}^2$	nadają się	60 m/min	P
Stal $< 900 \text{ N/mm}^2$	nadają się	45 m/min	P
Stal INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	nadaje się warunkowo	40 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	55 m/min	K
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadają się		

minimalnie na mokro	nadają się
suchy	nadaje się warunkowo
przyłącze	nadają się

Aksesoria

Frezy VHM Ø e8 DC 3,5 mm	202307 3,5
--------------------------	------------