



Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse'a: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320673 4
GTIN	4062406200060
Klasa artykułu	32L

Opis

Wykonanie:

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Wydłużony kiel umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czola obrabianego przedmiotu.

Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.

Ø korpusu D: 69 mm

długość użytkowa B: 116 mm

największa Ø kła 60° A: 32 mm

największa Ø kła 30° A: 14 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 53 mm

Opis techniczny

do detali o masie	500 kg
długość użytkowa B	116 mm
długość kła C	53 mm
największa Ø kła 30° A	14 mm

stożek Morse'a	4
Ø korpusu D	69 mm
maksymalne bicie	0,006 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3800 min ⁻¹
największa Ø kła 60° A	32 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący