

Garant

Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 5/0,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206333 5/0,5
GTIN	4062406276256
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Frez HPC z **nową, wysokowydajną powłoką**. Dla **bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawania** w różnych materiałach.

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

tolerancja: Promień ostrza **RS₁**

Wielkość promienia 0,1 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,003 mm**.

Wielkość promienia > 1,0 mm – 1 mm: **RS₁ = ± 0,005 mm**.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie

Zastosowanie:

Specjalnie do **obróbki z dużymi prędkościami** do **frezowania kopiowego** przy **produkcji form i narzędzi**. Bardzo dobre wyniki przy **frezowaniu na sucho**.

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c: 6 mm

Promień ostrza R₁: 0,5 mm

wysięg L₁ z szyjką: 18 mm

minimalna Ø szyjki trzpienia D_{1 min}: 4,6 mm

maksymalna Ø szyjki trzpienia D1: 4,9 mm

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	30 stopni
--------------------	-----------

chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø chwytu D_s	5 mm
Ø ostrzy D_c	5 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,018 mm
długość całkowita L	54 mm
Promień ostrza R_1	0,5 mm
długość ostrzy L_c	6 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm ²	0,02 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	6 mm
wysięg L_1 z szyjką	18 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
Liczba zębów Z	5
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
minimalna Ø szyjki trzpienia $D_{1\text{min.}}$	4,6 mm
maksymalna Ø szyjki trzpienia D1	4,9 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,03×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC

pierścień barwny

zielone

Rodzaj produktu

Frezy trzpieniowe