

**Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse'a: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320673 5
GTIN	4062406200107
Klasa artykułu	32L

**Opis****Wykonanie:**

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.**

**Zastosowanie:**

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Wydłużony kiel umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czola obrabianego przedmiotu.

Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.

Ø korpusu D: 88 mm

długość użytkowa B: 143 mm

największa Ø kła 60° A: 40 mm

największa Ø kła 30° A: 16 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 65 mm

**Opis techniczny**

długość użytkowa B	143 mm
największa Ø kła 60° A	40 mm
długość kła C	65 mm
największa Ø kła 30° A	16 mm

stożek Morse'a	5
Ø korpusu D	88 mm
maksymalne bicie	0,006 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min <sup>-1</sup>
do detali o masie	1500 kg
Rodzaj produktu	kieł centrujący