

HOLEX**Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 6****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 320672 6 |
| GTIN | 4062406200251 |
| Klasa artykułu | 32L |

Opis**Wykonanie:**

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Kąt wierzchołkowy 60°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 105 mm

długość użytkowa B: 149 mm

największa Ø kła 60° A: 50 mm

maksymalne bicie: 0,01 mm

długość kła C: 57,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------|
| do detali o masie | 3500 kg |
| długość kła C | 57,5 mm |
| długość użytkowa B | 149 mm |
| maksymalne bicie | 0,01 mm |
| największa Ø kła 60° A | 50 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| stożek Morse'a | 6 |
| Ø korpusu D | 105 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 2800 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | kiel centrujący |