

**Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320652 6
GTIN	4062406200312
Klasa artykułu	32L

Opis**Wykonanie:**

- **kąt wierzchołkowy 60°**
- **wersja lekka ze smukłym korpusem**
- **precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego**
- **zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość**
- **specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych elementów na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 88 mm

długość użytkowa B: 126,5 mm

największa Ø kła 60° A: 40 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 50,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min⁻¹

Opis techniczny

największa Ø kła 60° A	40 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
długość kła C	50,5 mm
stożek Morse'a	6
długość użytkowa B	126,5 mm

maksymalne bicie	0,006 mm
do detali o masie	2000 kg
Ø korpusu D	88 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący